

Link do produktu: <https://wyposazamyfirmy.pl/wozek-transfer-3-polki-1200x800x1180-mm-gumowe-koła-z-hamulcami-p-24536.html>



Wózek Transfer 3 Półki, 1200x800x1180 Mm, Gumowe Koła, Z Hamulcami

Cena brutto	1 998,75 zł
Cena netto	1 625,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AJ_262572
Kod EAN	2
Producent	AJ

Opis produktu

Informacje o produkcie

Trwały wózek, doskonały do wielu zastosowań w różnych środowiskach. Wózek posiada ramę z rur stalowych lakierowanych proszkowo na kolor niebieski i trzy półki wykonane z MDF. Dwie górne półki są wyjmowane.

Wózek wyposażono w dwa koła stałe i dwa skrętne z pełnej gumy. Koła pracują płynnie i cicho nawet przy dużym obciążeniu. Dzięki wytrzymałym kołom z gumy o doskonałej zdolności amortyzacji wózek nadaje się idealnie do zastosowania w przemyśle. Praktyczny uchwyt na krótszym boku sprawia, że wózek można zarówno pchać, jak i ciągnąć.

Trwały wózek, doskonały do wielu zastosowań w różnych środowiskach. Wózek posiada ramę z rur stalowych lakierowanych proszkowo na kolor niebieski i trzy półki wykonane z MDF. Dwie górne półki są wyjmowane.

Wózek wyposażono w dwa koła stałe i dwa skrętne z pełnej gumy. Koła pracują płynnie i cicho nawet przy dużym obciążeniu. Dzięki wytrzymałym kołom z gumy o doskonałej zdolności amortyzacji wózek nadaje się idealnie do zastosowania w przemyśle. Praktyczny uchwyt na krótszym boku sprawia, że wózek można zarówno pchać, jak i ciągnąć.

Media

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu Pobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu

- Długość:1250 mm
 - Wysokość:1180 mm
 - Szerokość:800 mm
 - Wym. platformy (DxS):1200x800 mm
 - Średnica kół:160 mm
 - Odległość między półkami:280 mm
 - Wysokość od najniższej półki:195 mm
 - Kolor półki:Czarny
 - Materiał półki:MDF
 - Kolor korpusu:Niebieski
 - Kod koloru korpusu:RAL 5010
 - Materiał korpusu:Stal
 - Ilość półek:3
 - Nośność:400 kg
 - Koła:Z hamulcem
 - Typ kół:2 koła stałe, 2 samonastawne
 - Bieżnik opon:Pełna guma
-
- Format otworu:105x75-80 mm
 - Rekomendowana liczba osób potrzebna:2
 - Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:30 Min
 - Waga:59,28 kg
 - Montaż:Do samodzielnego montażu